

Garant**Machineklem voor 5-assige bewerking Xpent, Type: UNI1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361100 UNI1
GTIN	4069515003896
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Zeer goede toegankelijkheid en perfect symmetrisch.**
- **Flexibel, modulair spansysteem.**
- **Alle functievlakken gehard en geslepen.**
- **Spankracht tot 40 kN bij 90 Nm draaimoment.**
- **Beide spanmodules individueel op basisrail te positioneren.**
- **Variabel span- resp. verstelbereik.**
- **Herhalingsnauwkeurigheid < 0,01 mm.**
- **Inclusief boringen 18M16 voor nulpuntskansysteem steekmaat 200mm.**

Toepassing:

Perfect voor de echte 5-zijdige bewerking.

In combinatie met verschillende bekken is conventioneel spannen met glad vlak en spannen van onbewerkte delen mogelijk.

Levering:

Basisrail, spindel, spindelverlengstuk, kruk / schroevendraaier voor binnenzeskantbouten (bij type 1S), spanmodule vast, spanmodule mobiel. Universele opzetbek nr. 361138.

Accessoires:

Spanmodules nr. 361105 – 361110, middenbek nr. 361111, basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelverlengstukken nr. 361120, spanklemstukken nr. 361165, momentsleutel nr. 656050 gr. 120, bitdop nr. 643329, werkstukaanslag nr. 360094, opzetbekken nr. 361123 – 361138.

Opmerking:

Geschikte opzetbekken nr. 361123 – 361137 en voorzetbekken nr. 361140 – 361151 worden niet meegeleverd. Bij spansituatie S4 is nog een spindelverlengstuk nr. 361120

nodig. Voor een perfecte smering van het gereedschap adviseren wij universeel vet nr. 083592 PLUS.

Technische beschrijving

Gewicht	36 kg
Spanbereik S3	186 - 290 mm
maximaal draaimoment	90 Nm
Hoogte basisdeel c	165,5 mm
Spanbereik S2	104 - 208 mm
Hoogte h	45 mm
Sleutelwijdtematen	5 mm
Sleutelwijdtematen	10 mm
Lengte L	454 mm
Spanbereik S1	6 - 108 mm
Maat spindelverlengstuk	100
Serie	Xpent
Groefbreedte n H7	20 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	Xpent1-2
Spanbereik S4	286 - 386 mm
Spankracht tot maximaal	40 kN
Breedte B	125 mm
C ₁	117,5 mm
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Producttype	Machineklem

Accessoires

Spanmodule vast Voor type 1	361105 1
Spanmodule vast Voor type 2	361105 2

Spanmodule mobiel Voor type 1	361110 1
Spanmodule mobiel Voor type 2	361110 2
Basisrail Type 1050	361115 1050
Basisrail Type 450	361115 450
Basisrail Type 550	361115 550
Basisrail Type 650	361115 650
Basisrail Type 850	361115 850
Spindelverlengstuk Type 100 mm	361120 100
Spindelverlengstuk Type 200 mm	361120 200
Spindelverlengstuk Type 400 mm	361120 400
Opzetbek standaard Voor type 100C	361125 100C
Opzetbek standaard Voor type 125	361125 125
Opzetbek standaard Voor type 80C	361125 80C
Opzetbek voor gedraaide spanmodulesstar Voor type 125	361126 125
Opzetbekpendelend Voor type 125	361127 125
Grip-opzetbekstar Voor type 125	361128 125
Grip-opzetbekpendelend Voor type 125	361129 125
Zachte opzetbek Voor type 125	361130 125
Zachte opzetbek Voor type 80	361130 80
Opzetbek voor beschermingsstrips Voor type 125	361131 125
Basisbek Voor type 125	361132 125
Universele opzetbek voor Xpent voor bekbreedte b 125 mm	361138 125
Opzetstuk met bek Type 10	361139 10
Voorzetbek grip 3/3 Voor type 100	361140 100
Voorzetbek grip 3/3 Voor type 125	361140 125
Voorzetbek grip 3/3 Voor type 80	361140 80
Voorzetbek grip 5/5 Voor type 100	361141 100
Voorzetbek grip 5/5 Voor type 125	361141 125
Voorzetbek grip 5/5 Voor type 80	361141 80

Voorzetbek grip 3/5 Voor type 100	361142 100
Voorzetbek grip 3/5 Voor type 125	361142 125
Voorzetbek grip 3/5 Voor type 80	361142 80
Voorzetbek glad 3/5 Voor type 100	361143 100
Voorzetbek glad 3/5 Voor type 125	361143 125
Voorzetbek glad 3/5 Voor type 80	361143 80
Voorzetbek glad 3/5gecoat Voor type 100	361144 100
Voorzetbek glad 3/5gecoat Voor type 125	361144 125
Voorzetbek glad 3/5gecoat Voor type 80	361144 80
Combi voorzetbek grip/glad 3/3 Voor type 100	361145 100
Combi voorzetbek grip/glad 3/3 Voor type 125	361145 125
Combi voorzetbek grip/glad 3/3 Voor type 80	361145 80
Voorzetbek zacht 12/20 Voor type 100	361146 100
Voorzetbek zacht 12/20 Voor type 125	361146 125
Voorzetbek zacht 12/20 Voor type 80	361146 80
Voorzetbek zacht 20/20 Voor type 100	361147 100
Voorzetbek zacht 20/20 Voor type 125	361147 125
Voorzetbek zacht 20/20 Voor type 80	361147 80
Voorzetbek prisma Voor type 100	361148 100
Voorzetbek prisma Voor type 125	361148 125
Voorzetbek prisma Voor type 80	361148 80
Voorzetbek glad voor prismabek Voor type 100	361149 100
Voorzetbek glad voor prismabek Voor type 125	361149 125
Voorzetbek glad voor prismabek Voor type 80	361149 80
Klemstuk Type 1	361160 1
Klemstuk Type 2	361160 2
Klemstuk Type 3	361160 3
Klemstuk Type 4	361160 4
Klemstuk Type 5	361160 5

Klemstuk Type 6	361160 6
Spanklemstuk Type CS1	361165 CS1
Kruk Type 10	361167 10
Adapterplaat Voor type 450	361170 450
Adapterplaat Voor type 550	361170 550