



KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 34,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	236603 34,5
GTIN	4047109201187
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Uitvoering:

Boringtolerantie: D – 0,1 / + 0,3

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

Opmerking:

- toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
- Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.
- Excentrisch boren tot $V_{max} = 0,25$ mm.
- Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® schacht-Ø D _s	63 mm
Aantal snijkanten Z	1
ISO-code wisselplaat	SOGX 110408 38-...
Nuttige lengte L ₁	140 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	34,5
Afkoppellengte L _A	181 mm

Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4xD
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx Plus®-klem Schroeven set 10-delig Aandrijving 15IP1	239652 15IP1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Torx Plus®-klem Schroeven set 10-delig Aandrijving 15IP	239652 15IP