


CNMG 120412, Soort: CA510

Bestelgegevens

Bestelnummer	250214 CA510
GTIN	4960664696918
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120412 CA510 Soort: CA510
 Spaanbreker: PS
 Snijdiepte a_p : 1 - 3,5 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,35 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 450 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Spaanbreker	PS
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	1 - 3,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,2 mm

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien