



## Led-accustraler, Wattage: 20



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081208 20
GTIN	4069515011235
Artikelklasse	02A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste led-straler met stootvaste aluminium behuizing en rubberen beschermrand.

- **Zacht, schaduwarm en niet-verblindend licht met geringe warmteontwikkeling.**
- **Hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik.**
- **Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.**

**COB-led**-werklamp met melkglazen plaat voor een homogene en aangename verlichting.

#### Levering:

Incl. lader.

### Technische beschrijving

Totale lengte	196 mm
Totale hoogte	226 mm
Totale breedte	68 mm
Accutype	Lithium-ion
Lichtstroom	1100 - 2200 lm
Energievoorziening	Accuvoeding

## Gegevensblad

Lichtbron	Led-lamp
IP-klasse	IP 65
Wattage	20 W
Producttype	Straler