

**Pro Eco klemdraaihouder PCLNL 95°, voor wisselplaten PC., links****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250045 20/12
GTIN	4069515004060
Artikelklasse	22E

Omschrijving**Uitvoering:**

Doelgerichte koeling van het snijvlak.

Opmerking:

Koelvloeistofoverdracht onder de kop via slangverbinding (G1/8 inch – meegeleverd).

Technische beschrijving

Kniehefboom	259016 1
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Koplengte L ₁	26 mm
Totale lengte L	125 mm
Onderlegplaat	259034 1
ISO-code houder	PCLNR/L 2020K12
Functiebreedte L ₄	31 mm
Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Serie	Pro Eco
Kniehefboomschroef	259019 1

Verende stift	259045 1
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/250045-20/12>