

**CNMG 120408, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250212 CA510
GTIN	4960664696901
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMG 120408 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: PS

Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Voeding  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/omw,

Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 450 m/min

**Technische beschrijving**

Snedeccondities	continu
Spaanbreker	PS
Voeding $f$	0,15 - 0,35 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	1 - 3,5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Hoekradius	0,8 mm

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien