

HOLEX®**CNMG 120404 set van 10 stuks, Soort: HBX020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250250 HBX020
GTIN	4045197661487
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 120404 set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

Snijdiepte a_p : 1 - 6,5 mmVoeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	1 - 6,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min
Spaanbreker	PM

Soort	HBX020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Boorstang
Serie	eco-QT-/ eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	QuickTurn-klemdraaihouder
Serie	Snijkop
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Wisselplaatindeling	neutraal