

 KOMET

**KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 5×D, Ø DC m7: 43mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	236602 43
GTIN	4047109204638
Artikelklasse	24P

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
- Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
- Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
- Excentrisch boren tot  $V_{max} = 0,25$  mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

**Boringtolerantie:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

**Toepassing:**

- In extreme bewerkingssituaties.

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

**Levering:**

inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

**Advies:**

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

**Opmerking:**

Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	1
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 130508 46-...

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	215 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 20IP (6,3 Nm)
Schachtlengte L <sub>s</sub>	68 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	43
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	245 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	5×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 20IP	239652 20IP
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600