

Garant**Stalen boorstang A... SSSCL 75°, voor wisselplaten SC.., links****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260723 16/09
GTIN	4069515004503
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	48 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	20 mm
Instelhoek κ	45 graden
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
Plaatafmeting	9 mm
Totale lengte L	180 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Norm	DIN 8024
Spanhoogte L_2	15 mm
Middenverplaatsing L_3	11,5 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
ISO-code houder	A16Q SSSCR/L09
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Schachtvorm	Staal
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/260723-16/09>