

**CNMG 120412, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250214 CA6525
GTIN	4960664471362
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120412 CA6525 Soort: CA6525
Spaanbreker: MS
Snijdiepte a_p : 0,7 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,35 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,35 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,7 - 4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	MS
Hoekradius	1,2 mm

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien