



## KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 26mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 236603 26     |
| GTIN          | 4047109181717 |
| Artikelklasse | 24P           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Boringtolerantie:** D – 0,1 / + 0,3

#### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

#### Opmerking:

- **toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.**
- **Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.**
- **Excentrisch boren tot  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.**

### Technische beschrijving

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| ISO-code wisselplaat          | SOGX 080308 24-...   |
| Nuttige lengte L <sub>1</sub> | 104 mm               |
| Aantal snijkanten Z           | 1                    |
| Wisselplaatschroevenset       | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub> | 50 mm                |
| Serie                         | KUB Pentron®         |
| Nominale Ø D                  | 26                   |
| Afkoppellengte L <sub>A</sub> | 137 mm               |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4xD                      |
| Schacht                             | ABS                      |
| Boortoepassing                      | beperkt centreerboren    |
| Boortoepassing                      | afgerond beperkt         |
| Boortoepassing                      | beperkt dwarsboren       |
| Boortoepassing                      | beperkt pakketboren      |
| Boortoepassing                      | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing                      | beperkt schuin aanboren  |
| Inwendige koeling                   | ja                       |
| Verspaningsstrategie                | HPC                      |
| Producttype                         | Wisselplaatboor          |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP       | 674252 8IP  |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm | 211750 1,3  |
| Torx Plus®-klemmschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP1                    | 239652 8IP1 |