



KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 43,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	236603 43,5
GTIN	4047109203402
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Uitvoering:

Boringtolerantie: D – 0,1 / + 0,3

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

Opmerking:

- toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
- Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.
- Excentrisch boren tot $V_{max} = 0,25$ mm.
- Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239652 20IP (6,3 Nm)
Aantal snijkanten Z	1
ISO-code wisselplaat	SOGX 130508 46-...
Nuttige lengte L ₁	176 mm
ABS® schacht-Ø D _s	63 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	43,5
Afkoppellengte L _A	221 mm

Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4xD
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus®-klemmschroevenset 10-delig Aandrijving 20IP	239652 20IP
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600