


**CNMG 120408, Soort: CA6525**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250212 CA6525
GTIN	4960664471355
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMG 120408 CA6525 Soort: CA6525  
 Spaanbreker: MS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,7 - 4 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,1 - 0,35 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,7 - 4 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	MS
Hoofdtoepassing	M
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Hoekradius	0,8 mm

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien