



KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 40,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	236603 40,5
GTIN	4047109203266
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Uitvoering:

Boringtolerantie: D – 0,1 / + 0,3

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

Opmerking:

- toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
- Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.
- Excentrisch boren tot $V_{max} = 0,25$ mm.
- Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® schacht-Ø D _s	63 mm
Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte L ₁	164 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 120408 42-...
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	40,5
voor inch-Ø	1 19/32 inch

Afkoppellengte L _A	208 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 20IP	239652 20IP
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600