

**KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 31,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236603 31,5
GTIN	4047109200722
Artikelklasse	24P

**Omschrijving****Uitvoering:****Boringtolerantie:** D – 0,1 / + 0,3**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

**Opmerking:**

- toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
- Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.
- Excentrisch boren tot  $V_{max} = 0,25$  mm.
- Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	1
Wisselplaatschroevenset	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ISO-code wisselplaat	SOGX 100408 32-...
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	128 mm
ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	63 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	31,5
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	167 mm

Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4xD
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Torx Plus®-klem Schroeven set 10-delig Aandrijving 15IP	239652 15IP
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus®-klem Schroeven set 10-delig Aandrijving 15IP1	239652 15IP1