

Garant**Frees-wisselplaat XDLW 070308 SR, voor FeedKing HPC-frees, HB4025****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212931 ST1400
GTIN	4069515004909
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,58 mm
ISO-code wisselplaat	XDLW 070308 SR
Type	ST1400
Soort	HB4025
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,85 mm
Voeding f_z per tand	0,65 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
nat minimaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		