

**Radius-wisselplaat 12° HSS-Co5, H7, Radius: R8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	240030 R8
GTIN	2050001099457
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan alle kanten geslepen en met elk vier gelijke radiussen. Achtergeslepen snijkanten met spaanbrekers voor optimale snijomstandigheden op de gehele radiussector.

De **spaanhoek** van 12° is geschikt voor universele toepassing.

Toepassing:

Voor het draaien van convexe radiussen op buitendiameters of boringen.

Technische beschrijving

Radius R ₁	R8
Snijmateriaal	HSS Co 5
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien