



## KOMET Reamax® TS houder DAH® Zero Cilinderschacht, lang, Voor ruimerkop-Ø D: 27-34,99mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	239940 27-34,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Houder is voorgespannen en op < 0,005 mm rondloop ingesteld. Voor rondloopnauwkeurigheden met een precisie van < 3 µm, langere gereedschapsstandtijden en een hogere proceszekerheid.

#### T.b.v.:

Ruimerkoppen nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Levering:

Houder compleet met aantrekbout, steeksleutel voor aantrekbout en bedieningsleutel. Sleutel voor binnenzeskantbouten indien nodig apart bestellen.

### Technische beschrijving

Schactlengte L <sub>s</sub>	56 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	236 mm
Steeksleutel nr. 239901	SW8
Aantrekbouten nr. 239900	4
Voor ruimerkop-Ø D	27 - 34,99 mm
Afkoppellengte A	180 mm
Bedieningsleutel nr. 239902	SW3 (5Nm)
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Schachtuitvoering	lang
Inwendige koeling	ja

Producttype

Phillips-bit

---

**Accessoires**

Aantrekbout Type 4

239900 4

Sleutel voor aantrekbouten Aandrijving SW8

239901 SW8