

**KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 17,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236603 17,5
GTIN	4047109190276
Artikelklasse	24P

**Omschrijving****Uitvoering:****Boringtolerantie:** D – 0,1 / + 0,3**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

**Opmerking:**

- toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
- Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.
- Excentrisch boren tot  $V_{\max} = 0,25$  mm.
- Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	72 mm
ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Aantal snijkanten Z	1
ISO-code wisselplaat	SOGX 050204 12-...
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	17.5
voor inch-Ø	11/16 inch

Afkoppellengte L <sub>A</sub>	103 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP1	239652 6IP1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6