



KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 32,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	236603 32,5
GTIN	4047109198463
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Uitvoering:

Boringtolerantie: D – 0,1 / + 0,3

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

Opmerking:

- toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
- Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.
- Excentrisch boren tot $V_{max} = 0,25$ mm.
- Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Aantal snijkanten Z	1
ABS® schacht-Ø D _s	63 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 100408 32-...
Nuttige lengte L ₁	132 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	32,5
voor inch-Ø	1 9/32 inch

Afkoppellengte L _A	172 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 15IP1	239652 15IP1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 15IP	239652 15IP
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP