

**KOMET® Ruwbeitel Vorm g, Type: B05****Bestelgegevens**

Bestelnummer	240074 B05
GTIN	4047109016576
Artikelklasse	24H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Microscopisch getest, precisie-snijprofiel. Gunstig geprijsd door meermaals naslijpen van het spaanvlak.

Uitvoeringen met extra aanduiding **L = verlengde schacht**.

**Snijmateriaal:**

**HSS/Co10** – voor moeilijk te bewerken materialen.

**Opmerking:**

**Geschikte boorbeitelhouder zie nr. 240070 en nr. 240072.**

Snijmateriaal: HSS Co 10

Boordiepte: 50 mm

voor boringen vanaf Ø: 12 mm

Totale lengte: 80 mm

Schacht-Ø: 8 mm

**Technische beschrijving**

Totale lengte	80 mm
Boordiepte	50 mm
voor boringen vanaf Ø	12 mm
Type	B05
Schacht-Ø	8 mm
Snijmateriaal	HSS Co 10
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

