



Houder voor rol Kop zwenkbaar, rechts, Schachtgrootte: 10-16



Bestelgegevens

Bestelnummer	291416 10-16
GTIN	4030741083167
Artikelklasse	29M

Omschrijving

Uitvoering:

Zwenkbare gereedschapskop (verstelbereik $\pm 90^\circ$).

Voordeel:

Oppervlaktekwaliteit tot Rz 2 μm mogelijk.

Toepassing:

Voor de bewerking van materialen tot 45 HRC. Ideaal voor de oppervlaktebewerking van complexe, continue contouren.

Voor het gladwalsen van **niet-onderbroken contouren** (convex, concaaf, cilindrisch, conisch) en vlakke oppervlakken. Ook geschikt voor toepassingen tot aan de kraag.

Levering:

Schachtgrootte 10 inclusief schachtadapter 12 mm $\times$ 12 mm en 16 mm $\times$ 16 mm.

Let op:

Rollen moeten apart worden besteld!

Opmerking:

Gedetailleerde toepassingsadviezen vindt u in de bijgevoegde handleiding.

Mogelijke storende contouren controleren (x-afmeting van de rol = 2,5 mm).

Technische beschrijving

Gegevensblad

Productnaamattribuut

rechts

Producttype

Gladwalsgereedschap