



## KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 18mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	236603 18
GTIN	4047109187917
Artikelklasse	24P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Boringtolerantie:** D – 0,1 / + 0,3

#### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

#### Opmerking:

- toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
- Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.
- Excentrisch boren tot  $V_{max} = 0,25$  mm.
- Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Nuttige lengte $L_1$	72 mm
Aantal snijkanten Z	1
ABS® schacht-Ø $D_s$	50 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ISO-code wisselplaat	SOGX 050204 12-...
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	18
Afkoppellengte $L_A$	103 mm

Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4xD
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP1	239652 6IP1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6