



ER-spantang met afdichting, ER 16, Nominale span-Ø d: 4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	308907 4
GTIN	4054631188497
Artikelklasse	39Y

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen.

Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.
Metalen afdichting.

Voordeel:

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Opmerking:

Met **afdichting** voor inwendige koeling kan alleen de nominale maat worden gespannen.

Vergelijkbaar met ISO 15488-A.

Technische beschrijving

Opname	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 5 \mu\text{m}$
Type	425 E
Buiten-Ø D	16,7 mm
Totale lengte L	27,5 mm

Producttype	Spantang
-------------	----------