



### ER-spantang met afdichting, ER 32, Nominale span-Ø d: 18mm



#### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 308987 18     |
| GTIN          | 4054631126055 |
| Artikelklasse | 39Y           |

#### Omschrijving

**Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen.

**Corrosiebescherming:** Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken. Metalen afdichting.

**Omschrijving:**

Koelvloeistofdruk: Toepasbaar tot 120 bar.

**Voordeel:**

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

**Opmerking:**

Met **afdichting** voor inwendige koeling kan alleen de nominale maat worden gespannen.

**Vergelijkbaar met** ISO 15488-A.

#### Technische beschrijving

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Opname                  | ER 32                |
| Norm                    | ISO 15488-B          |
| Rondlooptnauwkeurigheid | $\leq 5 \mu\text{m}$ |

## Gegevensblad

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Type            | 469 E    |
| Buiten-Ø D      | 32,7 mm  |
| Totale lengte L | 40 mm    |
| Producttype     | Spantang |