



## Radius-wisselplaat 12° HSS-Co5, H7, Radius: R12mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	240030 R12
GTIN	2050001099471
Artikelklasse	29W

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Aan alle kanten geslepen en met elk vier gelijke radiussen. Achtergeslepen snijkanten met spaanbrekers voor optimale snijomstandigheden op de gehele radiussector.

De **spaanhoek** van 12° is geschikt voor universele toepassing.

#### Toepassing:

Voor het draaien van convexe radiussen op buitendiameters of boringen.

### Technische beschrijving

Radius R <sub>1</sub>	R12
Snijmateriaal	HSS Co 5
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien