

**KOMET® Hoekbeitel Vorm f, Type: B03****Bestelgegevens**

Bestelnummer	240078 B03
GTIN	4047109004030
Artikelklasse	24H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Microscopisch getest, precisie-snijprofiel. Gunstig geprijsd door meermaals naslijpen van het spaanvlak.

Uitvoeringen met extra aanduiding **L = verlengde schacht**.

**Snijmateriaal:**

**HSS/Co10** – voor moeilijk te bewerken materialen.

**Opmerking:**

**Geschikte boorbeitelhouder zie nr. 240070 en nr. 240072.**

Snijmateriaal: HSS Co 10

Boordiepte: 26 mm

voor boringen vanaf  $\varnothing$ : 7 mm

Totale lengte: 65 mm

Schacht- $\varnothing$ : 8 mm

**Technische beschrijving**

Boordiepte	26 mm
voor boringen vanaf $\varnothing$	7 mm
Type	B03
Totale lengte	65 mm
Schacht- $\varnothing$	8 mm
Snijmateriaal	HSS Co 10
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

