



KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 38,5mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 236603 38,5 |
| GTIN | 4047109200814 |
| Artikelklasse | 24P |

Omschrijving

Uitvoering:

Boringtolerantie: D – 0,1 / + 0,3

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

Opmerking:

- toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
- Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.
- Excentrisch boren tot $V_{max} = 0,25$ mm.
- Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Aantal snijkanten Z | 1 |
| Wisselplaatschroevenset | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| ISO-code wisselplaat | SOGX 120408 42-... |
| ABS® schacht-Ø D _s | 63 mm |
| Nuttige lengte L ₁ | 156 mm |
| Serie | KUB Pentron® |
| Nominale Ø D | 38,5 |
| Afkoppellengte L _A | 199 mm |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4xD |
| Schacht | ABS |
| Boortoepassing | beperkt centreerboren |
| Boortoepassing | afgerond beperkt |
| Boortoepassing | beperkt dwarsboren |
| Boortoepassing | beperkt pakketboren |
| Boortoepassing | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing | beperkt schuin aanboren |
| Inwendige koeling | ja |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Wisselplaatboor |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 20IP | 239652 20IP |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP | 674252 20IP |
| 8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm | 659874 50 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm | 659957 1600 |