

**KOMET® Hoekbeitel Vorm f, Type: B03L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	240078 B03L
GTIN	4047109017498
Artikelklasse	24H

Omschrijving**Uitvoering:**

Microscopisch getest, precisie-snijprofiel. Gunstig geprijsd door meermaals naslijpen van het spaanvlak.

Uitvoeringen met extra aanduiding **L = verlengde schacht**.

Snijmateriaal:

HSS/Co10 – voor moeilijk te bewerken materialen.

Opmerking:

Geschikte boorbeitelhouder zie nr. 240070 en nr. 240072.

Snijmateriaal: HSS Co 10

Boordiepte: 26 mm

voor boringen vanaf \varnothing : 7 mm

Totale lengte: 125 mm

Schacht- \varnothing : 8 mm

Technische beschrijving

Type	B03L
Totale lengte	125 mm
Boordiepte	26 mm
voor boringen vanaf \varnothing	7 mm
Schacht- \varnothing	8 mm
Snijmateriaal	HSS Co 10
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

