



Vloeiboor vlak (zonder kraag) Uni, Schroefdraad: M4



Bestelgegevens

Bestelnummer	080753 M4
GTIN	4069515008716
Artikelklasse	BAW

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.

Vloeiboor vlak (zonder kraag).

Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium, koper, messing.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.

ER-spansleutel nr. 309680.

HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.

Technische beschrijving

Voor draad M	M4
Aanbevolen toerental	2700 min ⁻¹
Kerngat-Ø	3,7 mm

Gegevensblad

Materiaaldikte	0,7 - 2,5 mm
Aanbevolen aandrijfvermogen	0,8 kW
Schacht-Ø	6 mm
Producttype	Vloeiboor