



Vloeiboor vlak (zonder kraag) Uni, Schroefdraad: M12



Bestelgegevens

Bestelnummer	080753 M12
GTIN	4069515008761
Artikelklasse	BAW

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.

Vloeiboor vlak (zonder kraag).

Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium, koper, messing.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.

ER-spansleutel nr. 309680.

HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.

Technische beschrijving

Schacht-Ø	12 mm
Kerngat-Ø	10,9 mm
Materiaaldikte	0,7 - 2,5 mm

Gegevensblad

Voor draad M	M12
Aanbevolen toerental	2000 min ⁻¹
Aanbevolen aandrijfvermogen	1,9 kW
Producttype	Vloeiboor