



Vloeiboor vlak (zonder kraag) Uni, Schroefdraad: M6



Bestelgegevens

Bestelnummer	080753 M6
GTIN	4069515008730
Artikelklasse	BAW

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.

Vloeiboor vlak (zonder kraag).

Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium, koper, messing.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.

ER-spansleutel nr. 309680.

HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.

Technische beschrijving

Voor draad M	M6
Aanbevolen aandrijfvermogen	1,3 kW
Schacht-Ø	8 mm

Gegevensblad

Materiaaldikte	0,7 - 2,5 mm
Kerngat-Ø	5,3 mm
Aanbevolen toerental	2500 min ⁻¹
Producttype	Vloeiboor