



Vloeiboor standaard (met kraag)Inox, Schroefdraad: M8



Bestelgegevens

Bestelnummer	080752 M8
GTIN	4069515008693
Artikelklasse	BAW

Omschrijving

Uitvoering:

Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.

Vloeiboor standaard (met kraag), voor gebruik in roestvrije materialen.

Toepassing:

Speciaal geschikt voor roestvrij staal.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.

ER-spansleutel nr. 309680.

HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.

Technische beschrijving

Aanbevolen aandrijfvermogen	1,5 kW
Materiaaldikte	0,7 - 1 mm
Aanbevolen toerental	2300 min ⁻¹

Gegevensblad

Kerngat-Ø	7,4 mm
Schacht-Ø	8 mm
Producttype	Vloeiboor