



Vloeiboor standaard (met kraag) Lang Uni, Schroefdraad: M8



Bestelgegevens

Bestelnummer	080755 M8
GTIN	4069515008846
Artikelklasse	BAW

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.

Vloeiboor standaard (met kraag).

Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium, koper, messing.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.

ER-spansleutel nr. 309680.

HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.

Technische beschrijving

Aanbevolen toerental	2300 min ⁻¹
Schacht-Ø	8 mm
Materiaaldikte	0,7 - 4 mm

Gegevensblad

Kerngat-Ø	7,3 mm
Aanbevolen aandrijfvermogen	1,5 kW
Producttype	Vloeiboor