



Vloeiboor standaard (met kraag) Lang Uni, Schroefdraad: M12



Bestelgegevens

Bestelnummer	080755 M12
GTIN	4069515008860
Artikelklasse	BAW

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.

Vloeiboor standaard (met kraag).

Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium, koper, messing.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.

ER-spansleutel nr. 309680.

HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.

Technische beschrijving

Aanbevolen aandrijfvermogen	1,9 kW
Materiaaldikte	0,7 - 4 mm
Kerngat-Ø	10,9 mm

Gegevensblad

Aanbevolen toerental	2000 min ⁻¹
Schacht-Ø	12 mm
Producttype	Vloeiboor