



Vloeiboor vlak (zonder kraag) Lang Uni, Schroefdraad: M8



Bestelgegevens

Bestelnummer	080757 M8
GTIN	4069515008945
Artikelklasse	BAW

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.

Vloeiboor vlak (zonder kraag).

Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium, koper, messing.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.

ER-spansleutel nr. 309680.

HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.

Technische beschrijving

Schacht-Ø	8 mm
Aanbevolen aandrijfvermogen	1,5 kW
Kerngat-Ø	7,3 mm

Gegevensblad

Voor draad M	M8
Aanbevolen toerental	2300 min ⁻¹
Materiaaldikte	0,7 - 4 mm
Producttype	Vloeiboor