



Taphouder, ER-synchro, HSK-A 63 kort, voor ER-spantang-maat: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	338134 8
GTIN	4054631189012
Artikelklasse	33F

Omschrijving

Uitvoering:

- Extreem lage axiale krachten voor een lage flankdruk en een perfecte oppervlaktekwaliteit.
- Torsiedemper en compensatiemechanisme in omtrekriching.
- Diepte tot 150 mm bij Ø10 storende contour bereikbaar (voor draadafmetering M0,5-M3).
- Geschikt voor interne koelvloeistoftoevoer tot 80 bar.
- Geschikt voor tappen en roltappen.
- Geschikt voor rechts en links schroefdraad.
- Geschikt voor doorlopende en niet-doorlopende gaten.
- Minimumlengtecompensatie in de druk- en trekrichting.
- Vermindert aanzienlijk de flankdruk bij oude en nieuwe CNC-bewerkingscentra.

Voordeel:

- Veilige processen door soepel bewegen, zelfs onder koppelbelasting.
- Langere standtijd van de tap en roltap.
- Aanzienlijk kleinere buitendiameter dan voorheen beschikbaar.
- Aanzienlijk meer interne koeling direct bij het gereedschap vergeleken met conventionele synchrouhouders (voor ER8).
- Twee keer zo goede rondlooptrouwkeurigheid voor de laagste flankdruk.
- Gedempte omkering van draairichting voor minder gereedschapbreuken.

Levering:

Steeksleutel

Opmerking:

Productnr. 338131 – 338135 alleen in gebruik met CENTRO/P spantangen (nr. 309365 – 309372). Zwakkere axiale kracht betekent betere kwaliteit, minder slijtage, langere standtijd, een veiliger proces.

CP-rolsleutel nr. 309754 of CP-rolsleutel voor draaimoment nr. 309756 moet apart worden gekocht.

Technische beschrijving

L ₃	83 mm
Ø D ₁	10 mm
Tapbereik	M0,5 - M3
Afkoppellengte A-maat	109 mm
L ₂	55 mm
Ø D ₂	20 mm
L ₁	18 mm
Ø D ₃	26 mm
E	25 mm
Opname	HSK-A 63 kort
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Producttype	Taphouder

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/338134-8>