



LED-ZAKLAMP C-serie, Type: C7



Bestelgegevens

Bestelnummer	081447 C7
GTIN	4058205038379
Artikelklasse	04B

Omschrijving

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 4x batterij AAA LR03 1,5 V, 1x handlus, 1x waardebon voor riemtasje.

Opmerking:

2 + 5 jaar garantie bij registratie op www.ledlenser.com.

Tenzij hieronder anders is aangegeven, verlenen wij op onze producten een fabrieksgarantie van

- **zeven jaar indien het betreffende product binnen een periode van 12 weken vanaf de datum van aankoop online wordt geregistreerd**
- **twee jaar, indien er geen of geen tijdige online registratie heeft plaatsgevonden; op de goede werking van oplaadbare batterijen (accu's), de Powercase en de Batterybox verlenen wij eveneens een garantie van twee jaar (ongeacht een eventuele verlenging van de garantieduur en registratie), te rekenen vanaf de datum van aankoop.**

Technische beschrijving

Internationaal type	LR3
CRI-waarde	70
Lichtstroom	40 lm
Lichtstroom stand 3	400 lm
Totale lengte	140 mm

Kop-Ø	37 mm
Aantal inbegrepen batterijen	4
Levering met riemtasje	ja
Brandduur	1 - 25 h
Reikwijdte lichtbundel	100 - 300 m
Artikelomschrijving producent	C7
Energievoorziening	Batterijvoeding
Batterijtype	Micro, AAA
Lichtbron	Led-module
Rapid Focus	ja
Brandduur stand 3	1 h
Lichtkleur	koudwit
Gewicht	175 g
Brandduur stand 2	2 h
Advanced Focus System (AFS)	ja
Serie	C-serie
Lichtstroom stand 2	250 lm
Kleur behuizing	BLACK
IP-klasse	IP 54
Producttype	Zaklamp

Geschikte producten

No Shop URL available for: 081447 C7