



LED-ZAKLAMP C-serie, Type: C3R



Bestelgegevens

Bestelnummer	081447 C3R
GTIN	4058205038409
Artikelklasse	04B

Omschrijving

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1x Li-ion-accu type 10440 3,7 V, 1x laadstation, 1x handlus.

Opmerking:

2 + 5 jaar garantie bij registratie op www.ledlenser.com.

Tenzij hieronder anders is aangegeven, verlenen wij op onze producten een fabrieksgarantie van

- **zeven jaar indien het betreffende product binnen een periode van 12 weken vanaf de datum van aankoop online wordt geregistreerd**
- **twee jaar, indien er geen of geen tijdige online registratie heeft plaatsgevonden; op de goede werking van oplaadbare batterijen (accu's), de Powercase en de Batterybox verlenen wij eveneens een garantie van twee jaar (ongeacht een eventuele verlenging van de garantieduur en registratie), te rekenen vanaf de datum van aankoop.**

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen accu's	1
Lichtstroom stand 2	140 lm
Energievoorziening	Accuvoeding
Kop-Ø	20 mm
Accucapaciteit	0,32 Ah

Kleur behuizing	BLACK
Rapid Focus	ja
Internationaal type	10440
Accuspanning	3,7 V
Totale lengte	102 mm
Lichtkleur	koudwit
Artikelomschrijving producent	C3R
Brandduur stand 2	2 h
IP-klasse	IP 54
Brandduur	2 - 6 h
Lichtbron	Led-module
Serie	C-serie
Accu verwisselbaar	ja
Levering met riemtasje	nee
Accutype	Lithium-ion
Reikwijdte lichtbundel	40 - 100 m
Gewicht	42 g
Advanced Focus System (AFS)	ja
CRI-waarde	65
Lichtstroom	20 - 140 lm
Producttype	Zaklamp

Geschikte producten

No Shop URL available for: 081447 C3R