

**KOMET® Hoekbeitel Vorm f, Type: B00****Bestelgegevens**

Bestelnummer	240078 B00
GTIN	4047109004009
Artikelklasse	24H

Omschrijving**Uitvoering:**

Microscopisch getest, precisie-snijprofiel. Gunstig geprijsd door meermaals naslijpen van het spaanvlak.

Uitvoeringen met extra aanduiding **L = verlengde schacht**.

Snijmateriaal:

HSS/Co10 – voor moeilijk te bewerken materialen.

Opmerking:

Geschikte boorbeitelhouder zie nr. 240070 en nr. 240072.

Snijmateriaal: HSS Co 10

Boordiepte: 10 mm

voor boringen vanaf \varnothing : 2,5 mm

Totale lengte: 50 mm

Schacht- \varnothing : 8 mm

Technische beschrijving

voor boringen vanaf \varnothing	2,5 mm
Boordiepte	10 mm
Type	B00
Totale lengte	50 mm
Schacht- \varnothing	8 mm
Snijmateriaal	HSS Co 10
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

