

**KOMET® Hoekbeitel Vorm f, Type: B06****Bestelgegevens**

Bestelnummer	240078 B06
GTIN	4047109016354
Artikelklasse	24H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Microscopisch getest, precisie-snijprofiel. Gunstig geprijsd door meermaals naslijpen van het spaanvlak.

Uitvoeringen met extra aanduiding **L = verlengde schacht**.

**Snijmateriaal:**

**HSS/Co10** – voor moeilijk te bewerken materialen.

**Opmerking:**

**Geschikte boorbeitelhouder zie nr. 240070 en nr. 240072.**

Snijmateriaal: HSS Co 10

Boordiepte: 60 mm

voor boringen vanaf  $\varnothing$ : 14 mm

Totale lengte: 95 mm

Schacht- $\varnothing$ : 10 mm

**Technische beschrijving**

Type	B06
Totale lengte	95 mm
Boordiepte	60 mm
voor boringen vanaf $\varnothing$	14 mm
Schacht- $\varnothing$	10 mm
Snijmateriaal	HSS Co 10
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

