

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260006 20/12 |
| GTIN | 4045197651662 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Functiebreedte L ₄ | 25 mm |
| Koplengte L ₁ | 20 mm |
| Plaatafmeting | 12 mm |
| Onderlegplaat | 269005 6 |
| ISO-code houder | SCLCR/L 2020K12 |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 20 |
| Schachtgrootte | 20 mm |
| geschikte wisselplaat | CC.. 1204.. |
| Schroef voor onderlegplaat | 269013 5 |
| Totale lengte L | 125 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | nee |
| Instelhoek κ | 95 graden |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15 | 674248 TX15 |
| Wisselplaatschroevenset Type 20 | 269028 20 |
| Onderlegplaat Type 6 | 269005 6 |
| Schroef voor onderlegplaat Type 5 | 269013 5 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |