

**KOMET® Ruwbeitel Vorm g, Type: B04****Bestelgegevens**

Bestelnummer	240074 B04
GTIN	4047109016538
Artikelklasse	24H

Omschrijving**Uitvoering:**

Microscopisch getest, precisie-snijprofiel. Gunstig geprijsd door meermaals naslijpen van het spaanvlak.

Uitvoeringen met extra aanduiding **L = verlengde schacht**.

Snijmateriaal:

HSS/Co10 – voor moeilijk te bewerken materialen.

Opmerking:

Geschikte boorbeitelhouder zie nr. 240070 en nr. 240072.

Snijmateriaal: HSS Co 10

Boordiepte: 45 mm

voor boringen vanaf \varnothing : 9 mm

Totale lengte: 75 mm

Schacht- \varnothing : 8 mm

Technische beschrijving

Boordiepte	45 mm
Totale lengte	75 mm
Type	B04
voor boringen vanaf \varnothing	9 mm
Schacht- \varnothing	8 mm
Snijmateriaal	HSS Co 10
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

