

**KOMET® Hoekbeitel Vorm f, Type: B06L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	240078 B06L
GTIN	4047109017610
Artikelklasse	24H

Omschrijving**Uitvoering:**

Microscopisch getest, precisie-snijprofiel. Gunstig geprijsd door meermaals naslijpen van het spaanvlak.

Uitvoeringen met extra aanduiding **L = verlengde schacht**.

Snijmateriaal:

HSS/Co10 – voor moeilijk te bewerken materialen.

Opmerking:

Geschikte boorbeitelhouder zie nr. 240070 en nr. 240072.

Snijmateriaal: HSS Co 10

Boordiepte: 90 mm

voor boringen vanaf Ø: 14 mm

Totale lengte: 125 mm

Schacht-Ø: 10 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	125 mm
Type	B06L
voor boringen vanaf Ø	14 mm
Boordiepte	90 mm
Schacht-Ø	10 mm
Snijmateriaal	HSS Co 10
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

