

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260006 25/12
GTIN	4045197651679
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
ISO-code houder	SCLCR/L 2525M12
Plaatafmeting	12 mm
Onderlegplaat	269005 6
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Schachtgrootte	25 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 20
Koplengte L ₁	20 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 5

269013 5

Onderlegplaat Type 6

269005 6

Wisselplaatschroevenset Type 20

269028 20

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500