



## KOMET® Binnendraadsnijbeitel rechtse schroefdraad Vorm 60° (metrisch), Type: B01



### Bestelgegevens

Bestelnummer	240084 B01
GTIN	4047109016859
Artikelklasse	24H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Microscopisch getest, precisie-snijprofiel. Gunstig geprijsd door meermaals naslijpen van het spaanvlak.

Uitvoeringen met extra aanduiding **L = verlengde schacht**.

#### Snijmateriaal:

**HSS/Co10** – voor moeilijk te bewerken materialen.

#### Opmerking:

**Geschikte boorbeitelhouder zie nr. 240070 en nr. 240072.**

### Technische beschrijving

Totale lengte	60 mm
Type	B01
voor boringen vanaf Ø	3 mm
Boordiepte	16 mm
Voor spoed tot	1 mm
Schacht-Ø	8 mm
Snijmateriaal	HSS Co 10
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

