

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 8/06mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260006 8/06 |
| GTIN | 4045197651594 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| geschikte wisselplaat | CC.. 0602.. |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 22 |
| Plaatafmeting | 6 mm |
| Koplengte L ₁ | 9 mm |
| ISO-code houder | SCLCR/L 0808D06 |
| Functiebreedte L ₄ | 10 mm |
| Schachtgrootte | 8 mm |
| Totale lengte L | 60 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | nee |
| Instelhoek κ | 95 graden |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22

269028 22