

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 10/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260006 10/06
GTIN	4045197651600
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	10 mm
ISO-code houder	SCLCR/L 1010E06
Koplengte L ₁	10 mm
Plaatafmeting	6 mm
Functiebreedte L ₄	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Totale lengte L	70 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22

269028 22