

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 12/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260006 12/09
GTIN	4045197654830
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	12 mm
Functiebreedte L ₄	16 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Koplengte L ₁	13 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Plaatafmeting	9 mm
ISO-code houder	SCLCR/L 1212F09
Totale lengte L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500