



Borgmoer, Schroefdraad: M20



Bestelgegevens

Bestelnummer	375389 M20
GTIN	4069515013673
Artikelklasse	32H

Omschrijving

Uitvoering:
Flensmoer (hoogte = 1,5 d) DIN 6331, gesmeed.

Technische beschrijving

#Sleutelwijdte SW	30 mm
Schroefdraad	M20
Hoekmaat e	33,53 mm
Totale lengte	30 mm
Type	6331
Flenshoogte	6 mm
Kraag-Ø	37 mm
Producttype	Moer

